





## Führungsräder-Set



Räder-Set für die Lampenfamilie UV-C Sterilon FLOW. Dank der 360°-Drehfunktion erleichtern sie wesentlich die Bewegung der Lampe. Sie bieten eine einfache und schnelle Montage.

Die Basis wurde robustem, pulverlackiertem Stahlblech ausgeführt, was langjährigen Einsatz ermöglicht.




### Erhältliche Varianten:

Index	Abmessungen	Gewicht	Farbe	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
243646	230x230x53	2,5	Weiß matt	+	-	-
243660	290x230x53	3,0	Weiß matt	-	+	-
243653	230x230x53	2,5	Weiß glanz	-	-	+


Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.



## Wandhalterung



Halterung für die Montage der Lampen UV-C Sterilon FLOW.  
Einfache Montage mithilfe beigefügter Befestigungsschrauben.




### Erhältliche Varianten:

Index	Abmessungen	Gewicht	Farbe	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
240485	225x140x160	1,3	Weiß matt	+	-	-
240492	225x220x160	1,75	Weiß matt	-	+	-
240478	225x140x160	1,3	Weiß glanz	-	-	+

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.




## Filter HEPA10



HEPA (High Efficiency Particulate Air) Filter sind hocheffiziente Luftfilter. Sie werden als Filter mit sehr hohen Anforderungen bezüglich der Luftreinheit eingesetzt.

Die angebotenen Filter werden aus Glasfaser hergestellt. Klasse HEPA 10, das Set enthält 5 Stk.



FILTER HEPA


### Erhältliche Varianten:

Index	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
243677	+	+	+

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.




## Schutz gegen Öffnen



Für die Gewährleistung eines höheren Niveaus an Sicherheit vor der Exposition gegenüber UV-C-Strahlung, bieten wir eine zusätzliche Schutzvorrichtung, die das Öffnen der Lampenabdeckung unmöglich macht.

Es handelt sich um eine spezielle Innensechskantschraube, die zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Schlüssel erhältlich ist.




### Erhältliche Varianten:

Index	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W
240546	+	-
240553	-	+

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.




## Betriebsstundenzähler



Der Betriebsstundenzähler dient zur Signalisierung des Verbrauchs von UV-C-Leuchtmitteln.

Nach Ablauf der programmierten Anzahl an Betriebsstunden der Leuchtmittel (9000), sind die Leuchtmittel zu wechseln und der Zähler zurückzusetzen. Je nach Version der Leuchte, wird der Zähler vorne oder seitlich am Gerät montiert.



### Erhältliche Varianten:

Index	UV-C STERILON FLOW 72W	UV-C STERILON FLOW 144W	UV-C STERILON FLOW 72W MONO
240522	+	-	-
240539	-	+	-
240515	-	-	+

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.



## Schutzbrille UV-C



Solide und robuste Schutzbrille. Filtert 99,9 % der UV-Strahlung im Bereich von 0 bis 380. Einstellmöglichkeit der Länge in vier Positionen für bessere Anpassung und Komfort. Die seitliche Linsenkonstruktion schützt die Augen komplett.

- Material: Polycarbonat (PC)
- Linsen mit einer Schutzschicht, die Kratzern und Anlaufen vorbeugt
- Beständige Konstruktion, die einer Zerstörung der Brille bei Herunterfallen vorbeugt
- In bequemer Blisterverpackung.
- Öffnungen für Halsband



### Erhältliche Varianten:

Index

243639 - UV-C SCHUTZBRILLE

Die Lampenparameter sind mit der nach der Norm zulässigen Toleranz angegeben. Der Hersteller behält sich das Recht vor, die Produktparameter im Zuge der Verbesserung gegen nicht schlechtere Parameter zu ändern sowie und Konstruktionsänderungen oder Modernisierungen vorzunehmen. Die im Produktdatenblatt enthaltenen Materialien sind kein kommerzielles Angebot. Das vollständige, aktuelle Angebot von Lena Lighting sowie die aktuellen Parameter finden Sie auf der Website des Herstellers.